

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	31,5 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVQCR/L16
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Dĺžka hlavy L_1	43 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	23 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500