

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	33,5 mm
Držiak ISO-kód	A32S SVUCR/L16
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Podložka	269005 8
Skrutka podložky	269013 2
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L_2	31 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500