

Garant**VCGT 160402, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261457 HB7310 |
| GTIN | 4045197671707 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Hlavné použitie | N |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 350 - 600 m/min |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Lamač triesok | AM |
| Posuv f | 0,05 - 0,5 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,1 - 4 mm |
| Typ | HB7310 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGT 160402 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Tolerancia | G |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |