



## Vejárovitý brúsny kotúč SLTT (CER), plochý-šikmý pre INOX, Ø 125 mm, Zrinitosť: 40



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565422 40
GTIN	4027497504046
Trieda položky	53L

### Popis

#### Prevedenie:

**Patentovaná kosáková lamelová forma** a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.

Robustný nosný tanier z ocelového plechu. Tichý a bez vibrácií.

Najvyšší brúsny výkon, **keramické zrno** so samoostriacim účinkom. Žiadne zasklenie alebo prehriatie. Veľmi vhodný pre hranové brúsenie.

#### Použitie:

Pre **najvyšší obrusovací výkon pri dlhej životnosti**.

#### Upozornenie:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

### Technický opis

Zrinitosť	40
Ø otvora	22,23 mm

Popis tvaru	plochý, šikmý
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Nosná doska	Tanier z oceľového plechu
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		