

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie