



Vejárovitý brúsny kotúč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý na ocel a nehrdzavejúcu ocel, Ø 115 mm, Zrnitost: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565411 60
GTIN	4027497388745
Trieda položky	53L

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť. Vysoko kvalitná konštrukcia na tanieri z oceleového plechu, príp. zo sklenej tkaniny pre nízkoohlučné a nízkovibračné zaťaženie.

ZA: Čistý **zirkónový korund** na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

ZA-Power: Špeciálna **zmes zirkónového korundu** s brúsne aktívnou povrchovou úpravou. Žiadne zanášanie a zosklievanie chladným brúsením.

CER: Najvyšší brúsny výkon, **keramické zrno** so samoostriacim účinkom. Žiadne zasklenie alebo prehriatie. Veľmi vhodný pre hranové brúsenie.

SiC: Mimoriadne hrubé **zrno karbidu kremíka**, žiadne upchávanie. Veľmi vhodné pre ALU a vláknové kompozity.

ZA-Power: Špeciálna **zmes zirkónového korundu** s brúsne aktívnou povrchovou úpravou. Žiadne zanášanie a zosklievanie chladným brúsením.

Použitie:

Pre **najvyšší obrusovací výkon pri dlhej životnosti**.

Upozornenie:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

Technický opis

Zrnitosť	60
Popis tvaru	plochý, šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Nosná doska	Tanier z oceleového plechu
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		