

Garant**Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: F1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 543200 F1225 |
| GTIN | 4045197522337 |
| Trieda položky | 51D |

Popis**Prevedenie:**

Extra stabilná stopka s \varnothing 8 mm.

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar gulatého oblúka** (RBF).

Použitie:

Na frézovacie práce s najvyšším namáhaním.

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Druh ozubenia | krížové brity |
| Ozubenie skratka | Z7 |
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný |
| Tvar | gulatý oblúk |
| \varnothing hlavy | 12 mm |
| Celková dĺžka | 65 mm |
| Popis tvaru | gulatý oblúk |
| \varnothing stopky | 8 mm |
| Dĺžka hlavy | 25 mm |

| | |
|----------------|-----------------|
| Séria | Ozubenie Z7 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Technická fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |