

**VCGT 110304, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261384 SP4019
GTIN	
Trieda položky	28D

Technický opis

Hlavné použitie	UNI
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	62
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 3 mm
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110304
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie