

## Závit Kaliber pre nepodarkové rozmery, Závit: M42



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486030 M42
GTIN	4045197213143
Trieda položky	48B

### Popis

**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

**Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).**

**Použitie:**

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

Stúpanie závitov	4,5 mm
Závit	M42
Tolerančná trieda	6H
Druh závit	M
Norma	DIN 13
Tolerančné pole	H
Kvalita	6

Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Kalibrácia	L11
Druh produktu	Kaliber pre správne a nepodarkové závit

### Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 60	028500 60
Kalibrácia DAKKS Závitový kalibračný trň pre dobré obrobky alebo nepodarky Maximálny Ø 90	028540 90