

Garant**Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 28**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270820 28
GTIN	4045197370686
Trieda položky	21J

Popis

Prevedenie:

- **Maximálna stabilita čepelí vďaka silnej a negatívnej otočnej reznej platničke.**
- **Široký rozsah použitia vďaka optimalizovanej univerzálnej geometrii lámača triesok.**
- **Najvyššia presnosť opakovania vďaka precíznemu spekaniu a brúseniu.**
- **Kompatibilita s inými výrobcami nasledovných veľkostí doštičiek:**

Veľ. 9,3 (L), 2 čepele: 5 mm (IC).

Doštička s plným profilom 55° pre vnútorný závit podľa normy B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, trieda tolerancie Medium Class A. Vnútorný Ø je tiež rezaný.

Technický opis

Počet chodov/palec	28
Rezný materiál	HM
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil

Typ	HB7010
Druh závitů	BSP
Druh závitů	BSP-LH
Druh závitů	BSW
Druh závitů	BSW-LH
Druh závitů	G
Druh závitů	G-LH
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Hrúbka	2,42 mm
Veľkosť doštičiek L	9,3 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		

mokrý maximum	vhodný
suchý	podmienene vhodný