

Závit Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, Závit: M2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486010 M2
GTIN	2050001037084
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa DIN 2279 – 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Tolerančná trieda	6g
Stúpanie závitov	0,4 mm
Závit	M2
Kalibrácia	L12

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Tolerančné pole	g
Norma	DIN 13
Druh závitů	M
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Služby

KalibráciaZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 3	028600 3
--	----------