



## Brúsny kotúč CC-GRIND-SOLID ocel' SG, Ø kotúčov: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566360 125
GTIN	4007220237076
Trieda položky	550

### Popis

#### Prevedenie:

**Agresívny** brúsny kotúč s **integrovaným tanierom zo sklenej tkaniny a patentovaným upínacím a chladiacim systémom.**

Plochá násada bez poškodenia obrobku upínacou maticou. Použitie s adaptérom č. 566365. Pre veľmi vysoký obrábací výkon na všetkých ocelových materiáloch.

#### Použitie:

Na **tvrdé a drsné brúsenie** plôch a hrán.

Hospodárna alternatíva k hrubovacím brúsnym kotúčom s **výrazne redukovaným namáhaním vysokou teplotu, hlukom, prachom a vibráciami.**

Dbajte na plochý uhol nábehu a výkonný pohon (>1 200 W).

### Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
maximálne otáčky	12200 min <sup>-1</sup>
Skratka pre brúsivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	Oceľ
odporúčaný uhol nábehu	5-15 Stupeň
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Počet vrstiev	1
Druh produktu	Brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

### Príslušenstvo

Upínacia príruka M14 pre CC-GRIND-SOLID Pre Ø kotúča  
115/125

566365 115/125