

**Technická fréza ozubenie STEEL – hrubé, HM, Typ: A0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547100 A0820
GTIN	4007220937211
Trieda položky	55F

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocele a liatiny**.

Technický opis

Ø hlavy	8 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ozubenie skratka	STEEL
Tvar	A0820
Popis tvaru	Valec
Celková dĺžka	60 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		