

**Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: D1210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547200 D1210
GTIN	4007220900543
Trieda položky	55F

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

**Technický opis**

Celková dĺžka	51 mm
Tvar	D1210
Popis tvaru	gula
Ozubenie skratka	INOX
Ø hlavy	12 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	10 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	podmienenene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		