

Garant**Súprava doštičiek s čiastočným profilom, veľ. 16 pre poistné krúžky z okrúhleho drôtu, pravé, HB7010, Typ: ER/IR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Trieda položky	21J

Popis**Vhodné pre:**

Závitový držiak GARANT (vnútorný/vonkajší) č. 271997 – 272172, vždy pre veľkosť doštičky 16 alebo 9,3.

Obsah:

Ciastocný profil DIN 7993: č. 271025 veľ. 0,4; 0,6; 0,9; 1

č. 271035 veľ. 0,6; 0,9; 1

Podložka: Č. 272604 a 272624 Veľ. S

Technický opis

Smer obrábania	pravé
Rezný materiál	HM
Typ	HB7010
Drážky podľa normy	DIN 7993
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu S	272604 S
Doštička s čiastočným profilom pre DIN 7993 vonkajšia pravá Zápich R 1	271025 1
Doštička s čiastočným profilom pre DIN 7993 vnútorná pravá Zápich R 0,6	271035 0,6
Doštička s čiastočným profilom pre DIN 7993 vnútorná pravá Zápich R 1	271035 1
Doštička s čiastočným profilom pre DIN 7993 vonkajšia pravá Zápich R 0,9	271025 0,9
Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu S	272624 S
	271025 0,4

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 7993 vonkajšia
pravá Zápich R 0,4

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 7993 vonkajšia
pravá Zápich R 0,6

271025 0,6