

3M**Kotúč na hrubé čistenie (SiC) s laminátovým chrptom, CG-DB, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566712 115
GTIN	53134375451777
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Veľmi **hrubá štruktúra rúna**, nezanáša sa ani pri hrubých a mäkkých povrchových vrstvách. Flexibilné rúnové teleso, ideálne aj na **obrábanie vlnitých plôch**. Vytvára mäkkú a rovnomernú finálnu úpravu, obzvlášť vhodné pre pohľadové plochy.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

S **laminátovým chrptom na použitie prostredníctvom brúsneho taniera** č. 566650.

Upozornenie:

Hrubé čistiace kotúče pre priame brúsky pozri č. 556270 a nasl.

Technický opis

odporúčané otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
maximálne otáčky	11000 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm

Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň tvrdosti	stredný
Stupeň jemnosti	veľmi hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
Atribút Názov produktu	CG-DB
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

