

Garant**Upichovacia doštička pravé, CU7033, Šírka zápichu w: 3,1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273350 3,1 |
| GTIN | 4045197143433 |
| Trieda položky | 21J |

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

| | |
|---|---------------------------|
| Šírka zápichu w | 3,1 mm |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,1 mm/ot, |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | Cermet |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Hlavné použitie | P |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | CU7033 |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Profil otočnej reznej platničky | pravé |

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | P |
| kontinuálne | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |