

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie