

**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie