

**Garant****DCGT 11T302 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265847 TWF
GTIN	4045197452733
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**PKD** – polykryštalický diamant, jemné zrno. Dokoncovanie, ostrá rezná hrana pre nízky rezný tlak.

**Použitie:**

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Prevedenie rezných hrán	TWF
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ pre Hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,

Rýchlosť rezania $v_c$ pre G(C)FK	400 - 900 m/min
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T302 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie