

**Garant****CNMG 160612, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 8 mm
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie