

Garant**CNMG 190616, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	SG
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie