

**Garant****CNMM 120412, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250453 HB7035-1
GTIN	4045197874047
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SR
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie