

**Garant****CNMM 160612, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250458 HB7035-1 |
| GTIN             | 4045197874054   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|  |                   |
|--|-------------------|
| Lamač triesok                          | SR                |
| Typ                                    | HB7035-1          |
| Podmienka rezu                         | silne prerušovaný |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 90 - 260 m/min    |
| Hlavné použitie                        | P                 |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 2 - 10 mm         |
| Uhlový Polomer                         | 1,2 mm            |
| Posuv $f$                              | 0,4 - 1,2 mm/ot,  |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Hrubovanie        |
| Rezný materiál                         | HM                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CNMM 160612       |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |