

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie