

**Garant****DCGT 070204 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 265837 N      |
| GTIN             | 4045197644244 |
| Trieda položky   | 21L           |

**Popis****Prevedenie:**

**PKD** – polykryštalický diamant, jemné zrno. Neutrálny, bez lamaca triesok.

**Použitie:**

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

**Technický opis**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Prevedenie rezných hrán            | N                 |
| Rýchlosť rezania $v_c$ pre NE-kovy | 300 - 1500 m/min  |
| Rýchlosť rezania $v_c$ pre G(C)FK  | 150 - 600 m/min   |
| Posuv $f$                          | 0,03 - 0,4 mm/ot, |
| Hĺbka rezu $a_p$                   | 0,1 - 2,5 mm      |
| Uhlový Polomer                     | 0,4 mm            |
| Podmienka rezu                     | kontinuálne       |

|   |  |
|---|--|
| Rýchlosť rezania $v_c$ pre Hliník < 10 % Si | 300 - 2000 m/min                             |
| Typ   | PKD  |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia            | hrubovanie a dokoncovanie                    |
| Rezný materiál                              | PKD  |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička       | DCGT 070204 FN                               |
| Počet výmien/rezných hrán                   | 1  |
| Atribút Názov produktu                      | PKD  |
| Uhol čela                                   | 6 Stupeň                                     |
| Druh produktu                               | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |