

Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie