

Garant**SC.T 09T304, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie