

**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie