


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie