

**Garant****SNMG 120412, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie