

Garant**SNMG 150608, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 6 mm
Lamač triesok	SM
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie