

Garant

Hydraulické upínacie puzdro krátke, vyhotovenie HT s otvormi v chladiacom kanáli, SK 40, Ø upnutia D1: 16mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302031 16
GTIN	4045197644770
Trieda položky	31H

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.**
- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).**
- **Flexibilne pomocou redukčných puzdier.**

Použitie:

- **Na vrtanie, vystružovanie a ľahké a ťažké obrábanie pri frézovaní.**
- **Najvyššie prenosné krútiace momenty 550 Nm, prevedenie HT (High Torque).**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Upozornenie:

V = maximálna dráha prestavenia!

Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	64,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	45,5 mm

Ø upnutia D ₁	16 mm
Vonkajší Ø D	46 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
otvor v chladiacom kanáli	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro