

HOLEX**Hydraulické upínacie puzdro krátke, ťažké, typ ADB, SK 50, Ø upnutia D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302025 32
GTIN	4045197146076
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Sústrednosť $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).**
- **Flexibilne pomocou redukčných puzdier.**
- **Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.**

Použitie:

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308810 – 308830, veľ. 12; 20; 32:
Redukčné púzdro č. 302135 – 302187.

Upozornenie:

V = maximálna dráha prestavenia!

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	52 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	81 mm
vhodná redukčná objímka	302180; 302175
Ø upnutia D ₁	32 mm

Vonkajší Ø D	72 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínacie púzdro

Príslušenstvo

Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 16	302175 16
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Upínacia skrutka pre HD skľučovadlo vhodné pre SK 50	309903 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 20	302175 20
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 18	302180 18
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 12	302175 12
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 6	302175 6
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 25	302180 25
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 18	302175 18
	308720 50

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený
Vhodné pre strmé kužele 50

Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 10	302175 10
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 12	302180 12
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 8	302175 8
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 20	302180 20
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 16	302180 16
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 8	302180 8
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 25	302175 25
Prerezané redukčné púzdro chladením Ø upnutia D1 14	302175 14
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 10	302180 10
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 6	302180 6
Prerezané redukčné púzdroutesnený Ø upnutia D1 14	302180 14