

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie