

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie