

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie