

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie