

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie