

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,08 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie