

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie