

Garant

tepelný upínací trň s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40, ultrakrátka, Ø upnutia D1: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302230 10
GTIN	4045197467652
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Vysokoteplotná ocel.
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

Ultrakrátke prevedenie, pre väčšiu stabilitu a odolnosť proti vibráciám.

S **otvormi v chladiacom kanáli** a uzatvárateľnými závitmi.

Otvory v chladiacom kanáli pri Ø upnutia D1: 3, 4 a 5 mm nie sú uzatvárateľné.

Vďaka tomu dlhšia životnosť nástrojov a vysoká kvalita povrchov. Bez skrutky na nastavenie dĺžky.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800, upínací kľúč na TČ č. 308820– 308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410 – 302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Upozornenie:

Nie je možné dĺžkové nastavenie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	65 mm
-------------------------	-------

Ø upnutia D ₁	10 mm
Ø D ₂	26 mm
Vonkajší Ø D	33 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykatelné
Upínač	SK 40, ultrakrátka
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/10	302410 32/10
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 25/10	302416 25/10
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 25/10	302410 25/10
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
	308801 40

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK
40

354225 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 9,1-12

354236 9,1-12

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 9,1-12

354235 9,1-12

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé
kužele 40

308630 40

Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M

308670 40M

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 40

308830 40

Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na
nastavenie dĺžky, s otvormi v chladiacom kanáli Ø d / Ø D1
32/10

302414 32/10

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308765 40

Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na
nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 25/10

302412 25/10

Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií Ø d / Ø
D1 20/10

302415 20/10

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308635 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Predĺženie tepelného upínača 4,5°bez skrutky na
nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/10

302416 32/10

Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre
strmé kužele 40

308806 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé
kužele 40

308615 40

Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Predĺženie tepelného upínača 4,5°so skrutkou na nastavenie dĺžky Ø d / Ø D1 32/10	302412 32/10
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12