

**Garant****držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/4mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273750 16/4
GTIN	4045197484536
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

## Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	12 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	35 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funkčná šírka $L_4$	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka stopky b	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 5	279815 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600