



Kompletná presná ohýbačka s príslušenstvom, maximálna výška obrobku: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	823600 100
GTIN	2050001933072
Trieda položky	86K

Popis

Prevedenie:

Ľahko použiteľné, výkonné ohýbacie zariadenie na presné ohýbanie rôznych profilov až do 180°. Bezpečné a pevné upnutie profilov. Opakované ohýbanie presným ohýbacím a upínacím zariadením. Integrované **uhlové a dĺžkové dorazy pre rýchlu prácu** pri presných výsledkoch ohýbania. Rýchly postup práce, dokonca aj pri pevných profiloch, umožnený **otočným tanierom s ihlovým ložiskom** (veľkosti 60 a 100).

Použitie:

Presné a užívateľsky príjemné ohýbanie za studena a za tepla (uhol ohybu 0 – 180°), a to ako s ostrými hranami ohýbania, tak aj s rôznymi polomermi ohybu.

Vhodné pre:

Pracovný stôl

Rozsah balenia:

1 ohýbacia doska ($r = 2 \text{ mm}$), 90° c. 823603 vel. 2, 1 uhlový doraz, 1 dĺžkový doraz, 1 ovládacia páka.

Upozornenie:

Viac ohýbacích dosiek pod č. 823601 – 823604.

Technický opis

maximálna výška obrobku	100 mm
maximálna kapacita ohybu Kruhový materiál (za studena) Ø	18 mm
Hĺbka	240 mm

maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za studena)	100×7/18×18 mm
Hmotnosť	43,9 kg
Výška	205 mm
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za horúca)	100×10/22×22 mm
Šírka	465 mm
Druh produktu	Ohýbací stroj

Príslušenstvo

Prídavná spona	823604
Ohýbací nástroj Polomer 15	823603 15
Ohýbací nástroj Polomer 10	823603 10
Ohýbací nástroj Polomer 5	823603 5
Ohýbací nástroj Polomer 2	823603 2