

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 20/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273750 20/3
GTIN	4045197484505
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hĺbka vpichu t_{\max}	9 mm
Dĺžka hlavy L_1	33 mm
Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600