

**Brúsny kotúč so suchým zipsom 237AA (A), Ø 125 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567726 120    |
| GTIN             | 2050001711519 |
| Trieda položky   | 53M           |

**Popis****Prevedenie:**

**Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom** a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého (A).

**Použitie:**

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Pre **jemný a rovnomerný výbrus** na všetkých oceliach, ušľachtilých oceliach, mosadzi a titánových zliatinách. Špeciálne na obrysové brúsenie a prípravu politúry.

**Upozornenie:**

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150.

Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

**Technický opis**

|           |     |
|-----------|-----|
| Zrinitosť | 120 |
|-----------|-----|

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 3M-označenie zŕn             | A160                                  |
| Ø kotúčov                    | 125 mm                                |
| Označenie výrobcu            | 237AA Trizact™                        |
| Séria                        | 237AA                                 |
| Brusivo                      | Minerálne častice oxidu hlinitého (A) |
| Skratka pre brusivo          | A                                     |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                               |
| Atribút Názov produktu       | Ø 125 mm                              |
| Pohonný stroj                | Uhlová brúska                         |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 40 m/s                                |
| Druh produktu                | Brúsny kotúč so suchým zipsom         |

## Údaje o užívatelovi

|                               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný |                |         |
| Ti                            | vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný |                |         |
| suché                         | vhodný |                |         |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 125 | 567762 125 |
| Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 125   | 567760 125 |
|   | 567857 125 |

Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø  
kotúčov 125

---