

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 18mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268467 18
GTIN	4045197470164
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.

Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:· **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**· **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).****Sústružnícky a vŕtací nástroj používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 34
Ø stopky D _s	25 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 0903..
Menovitý-Ø D	18 mm
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Dĺžka stopky L _s	56 mm
Úžitková dĺžka L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Dĺžka previsu L _A	53 mm
Séria	„5 v 1“
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 34	269028 34
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15