

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Skrutka podložky	269013 2
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Podložka	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	49 mm
Výška upínania L ₂	39 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Držiak ISO-kód	A40T SVUBR/L16
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 8	269005 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500