

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Podložka	269005 12
Funkčná šírka L ₄	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Skrutka pre podložku	269013 2
Držiak ISO-kód	SSBCR/L 1616H09
Veľkosť doštičiek	9 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 12	269005 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500