

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L	100 mm
Držiak ISO-kód	SSBCR/L 1616H09
Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	269005 12
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	13 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 12	269005 12
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500